

ORE 5-150 18-EC C

Έκκεντρο τριβείο μπαταρίας με ρύθμιση
αριθμού στροφών 18 V

Αριθ. παραγγελίας 534186

GTIN 4030293280267



- + Ελαφρύ, συμπαγές έκκεντρο τριβείο για χρήση με το ένα χέρι, ιδιαίτερα εργονομικό και με λίγους κραδασμούς χάρη στο συγκεκριμένο ζύγισμα για ξεκούραστη εργασία με μειωμένη πίεση στις αρθρώσεις
- + Ταχύτητα λείανσης ανάλογα με το υλικό χάρη στην ηλεκτρονική ρύθμιση του αριθμού στροφών
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος: προεπιλογή στροφών 4 βαθμίδων
- + Η εργονομικά σχεδιασμένη, εύχρηστη λαβή με μαλακό ένθετο εξασφαλίζει ασφαλές κράτημα και εύκολη οδήγηση
- + Ο ηλεκτρονικός διακόπτης αποτρέπει την παράταση λειτουργίας του πέλματος για απλό, ασφαλή χειρισμό με λειτουργία γρήγορου σταματήματος
- + Εξοπλισμένο με φρένο, για να μην δημιουργούνται ανεπιθύμητα σημάδια στην επιφάνεια εργασίας και να μην απαιτείται δαπανηρή επανεπεξεργασία
- + Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα αναρρόφησης σκόνης με Ø 27 mm, αντιστατικός σωλήνας αναρρόφησης SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Ενσωματωμένη αναρρόφηση με φιλτροσακούλα σκόνης
- + Πέλμα velcro με σύστημα πολλαπλών οπών για βέλτιστη αναρρόφηση, κατάλληλο για όλα τα κοινά λειαντικά μέσα Ø 150
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με τις μπαταρίες 18,0 V/5,0/2,5 Ah FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 Ah
Διάμετρος δίσκου λείανσης	150 mm
Εύρος παλινδρόμησης	5 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4000 - 10000 σ.α.λ.
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	8000 - 20000 σ.α.λ.
Διάμετρος σύνδεσης αναρρόφησης σκόνης	Ø 27
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	220 x 150 x 135 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,23 kg
Στάθμη ηχητικής πίεσης	84 dB(A)
Δόνηση	4,2 m/s ²

Βασικός εξοπλισμός

1 Σακούλα σκόνης (534188)
1 Αντάπτορας, κοντός (532094)
1 Αντάπτορας, μακρύ (532095)